

Größen

Qseals QFMS19 ist verfügbar in mindestens 3 verschiedenen Größen:

D1	Einheit
24.00	mm
32.00	mm
38.00	mm

Technische Spezifikationen

Temperatur	... bis ... °C
Druck	... bar
Rotationsgeschwindigkeit	... m/s
Nach links drehen	Nein
Nach rechts drehen	Nein
Ausgeglichen	Nein

Alternativen

name ist eine Alternative zu mindestens 2 Produkten anderer Marken:

- AES M010SL
- Flowserve Europac 306

Anwendungen

Qseals QFMS19 wird verwendet in mindestens 17 Pumpen und anderen Anwendungen:

- Nowa 4016BN138422
- Sterling SIHI CEHA 6101
- Sterling SIHI CEHA 6107
- Sterling SIHI CEHA 6106
- Sterling SIHI CEHA 6105
- Sterling SIHI CEHA 6104
- Sterling SIHI CEHA 6103
- Sterling SIHI CEHA 6102
- Sterling SIHI CEHA 5108
- Sterling SIHI CEHA 5101
- Sterling SIHI CEHA 5107
- Sterling SIHI CEHA 5106
- Sterling SIHI CEHA 5105
- Sterling SIHI CEHA 5104
- Sterling SIHI CEHA 5103
- Sterling SIHI CEHA 5102
- Sterling SIHI CEHA 6108