

Tailles

Le Qseals QFMS19 est disponible dans au moins 3 de tailles différentes:

D1	Unité
24.00	mm
32.00	mm
38.00	mm

Caractéristiques techniques

Température	... jusqu'à ... °C
Pression	... bar
Vitesse de rotation	... m/s
Rotation à gauche	Non
Rotation à droite	Non
Équilibré	Non

Alternatives

Le Qseals QFMS19 est une alternative à au moins 2 de produits d'autres marques:

- AES M010SL
- Flowsolve Europac 306

Applications

Le Qseals QFMS19 est utilisé dans au moins 17 de pompes et autres applications.:

- Nowa 4016BN138422
- Sterling SIHI CEHA 6101
- Sterling SIHI CEHA 6107
- Sterling SIHI CEHA 6106
- Sterling SIHI CEHA 6105
- Sterling SIHI CEHA 6104
- Sterling SIHI CEHA 6103
- Sterling SIHI CEHA 6102
- Sterling SIHI CEHA 5108
- Sterling SIHI CEHA 5101
- Sterling SIHI CEHA 5107
- Sterling SIHI CEHA 5106
- Sterling SIHI CEHA 5105
- Sterling SIHI CEHA 5104
- Sterling SIHI CEHA 5103
- Sterling SIHI CEHA 5102
- Sterling SIHI CEHA 6108