

Tamaños

El Qseals QFMS26 está disponible en al menos 2 tamaños diferentes:

D1	Unidad
19.00	mm
28.00	mm

Especificaciones técnicas

Temperatura	... preparación ... °C
Presión	... bar
Velocidad Rotacional	... m/s
Rotación a la izquierda	No
Rotación a la derecha	No
Equilibrado	No

Alternativas

El Qseals QFMS26 es una alternativa a 12 productos de otras marcas:

- AES M010S3
- Grundfos 95086592
- Grundfos 95086594
- Grundfos 95086699
- Hilge 95086592
- Hilge 95086594
- Hilge 95086699
- Hilge 3A1-001-19-aeE-01HT01
- Hilge 3A1-001-28-aeE-01HT01
- Hilge 3A1-001-28-aeV-01HT01
- Hilge 3A1-001-28-kkE-01HT01
- Hilge 123128AEE01HT01

Aplicaciones

El Qseals QFMS26 se usa en al menos 30 bombas y otras aplicaciones:

- Hilge Euro-HYGIA II (Below 15-kW)
- Hilge HYGIA-Adapta-Super II/10d-Tronic
- Hilge Panda Super I 25
- Hilge HYGIA-S-PROCESS II /20C
- Hilge HYGIA-P-Super II (Below 15-kW)
- Hilge HYGIA-P-Bloc II (Below 15-kW)
- Hilge HYGIA-L II (Below 11-kW)
- Hilge HYGIA-K II (Below 11-kW)
- Hilge HYGIA-D II (Below 11-kW)
- Hilge HYGIA-CN II (Below 15-kW)
- Hilge HYGIA-Bloc-Super II (Below 15-kW)
- Hilge HYGIA-Bloc II (Below 15-kW)
- Hilge HYGIA II (Below 15-kW)
- Hilge Euro-HYGIA-AD II /11/2
- Hilge Euro-HYGIA-L-Super II (Below 11-kW)

- Hilge Euro-HYGIA-L II (Below 11-kW)
- Hilge Euro-HYGIA-K-Super II (Below 11-kW)
- Hilge Euro-HYGIA-K II (Below 11-kW)
- Hilge Euro-HYGIA-I-Bloc-Super
- Hilge Euro-HYGIA-D-Super II (Below 11-kW)
- Hilge Euro-HYGIA-D II (Below 11-kW)
- Hilge Euro-HYGIA-CN II (Below 15-kW)
- Hilge Euro-HYGIA-Adapta II (11-kW)
- Hilge Euro-HYGIA-AD II /30C (11-kW)
- Hilge Sipla 12.1
- And 5 others...