

Tailles

Le Qseals QFMS26 est disponible dans au moins 2 de tailles différentes:

D1	Unité
19.00	mm
28.00	mm

Caractéristiques techniques

Température	... jusqu'à ... °C
Pression	... bar
Vitesse de rotation	... m/s
Rotation à gauche	Non
Rotation à droite	Non
Équilibré	Non

Alternatives

Le Qseals QFMS26 est une alternative à au moins 12 de produits d'autres marques:

- AES M010S3
- Grundfos 95086592
- Grundfos 95086594
- Grundfos 95086699
- Hilge 95086592
- Hilge 95086594
- Hilge 95086699
- Hilge 3A1-001-19-aeE-01HT01
- Hilge 3A1-001-28-aeE-01HT01
- Hilge 3A1-001-28-aeV-01HT01
- Hilge 3A1-001-28-kkE-01HT01
- Hilge 123128AEE01HT01

Applications

Le Qseals QFMS26 est utilisé dans au moins 30 de pompes et autres applications.:

- Hilge Euro-HYGIA II (Below 15-kW)
- Hilge HYGIA-Adapta-Super II/10d-Tronic
- Hilge Panda Super I 25
- Hilge HYGIA-S-PROCESS II /20C
- Hilge HYGIA-P-Super II (Below 15-kW)
- Hilge HYGIA-P-Bloc II (Below 15-kW)
- Hilge HYGIA-L II (Below 11-kW)
- Hilge HYGIA-K II (Below 11-kW)
- Hilge HYGIA-D II (Below 11-kW)
- Hilge HYGIA-CN II (Below 15-kW)
- Hilge HYGIA-Bloc-Super II (Below 15-kW)
- Hilge HYGIA-Bloc II (Below 15-kW)
- Hilge HYGIA II (Below 15-kW)
- Hilge Euro-HYGIA-AD II /11/2
- Hilge Euro-HYGIA-L-Super II (Below 11-kW)

-
- Hilge Euro-HYGIA-L II (Below 11-kW)
 - Hilge Euro-HYGIA-K-Super II (Below 11-kW)
 - Hilge Euro-HYGIA-K II (Below 11-kW)
 - Hilge Euro-HYGIA-I-Bloc-Super
 - Hilge Euro-HYGIA-D-Super II (Below 11-kW)
 - Hilge Euro-HYGIA-D II (Below 11-kW)
 - Hilge Euro-HYGIA-CN II (Below 15-kW)
 - Hilge Euro-HYGIA-Adapta II (11-kW)
 - Hilge Euro-HYGIA-AD II /30C (11-kW)
 - Hilge Sipla 12.1
 - And 5 others...