

Größen

Qseals QFMS29 ist verfügbar in mindestens 3 verschiedenen Größen:

D1	Einheit
2.00	inch
2.38	inch
2.88	inch

Technische Spezifikationen

Temperatur	... bis ... °C
Druck	... bar
Rotationsgeschwindigkeit	... m/s
Nach links drehen	Nein
Nach rechts drehen	Nein
Ausgeglichen	Nein

Alternativen

name ist eine Alternative zu mindestens 5 Produkten anderer Marken:

- AES M02SHU
- Howden G60205
- Howden G60206
- Howden G60224
- Howden G60236

Anwendungen

Qseals QFMS29 wird verwendet in mindestens 7 Pumpen und anderen Anwendungen:

- Howden WRV163
- Howden WRV204 Mk5
- Howden WRV204 Mk6
- Howden WRV205
- Howden WRV255 Mk6
- Howden XRV163
- Howden XRV204