

Tailles

Le Qseals QFMS29 est disponible dans au moins 3 de tailles différentes:

D1	Unité
2.00	inch
2.38	inch
2.88	inch

Caractéristiques techniques

Température	... jusqu'à ... °C
Pression	... bar
Vitesse de rotation	... m/s
Rotation à gauche	Non
Rotation à droite	Non
Équilibré	Non

Alternatives

Le Qseals QFMS29 est une alternative à au moins 5 de produits d'autres marques:

- AES M02SHU
- Howden G60205
- Howden G60206
- Howden G60224
- Howden G60236

Applications

Le Qseals QFMS29 est utilisé dans au moins 7 de pompes et autres applications.:

- Howden WRV163
- Howden WRV204 Mk5
- Howden WRV204 Mk6
- Howden WRV205
- Howden WRV255 Mk6
- Howden XRV163
- Howden XRV204